




## Pulsador Geberit Sigma40, para doble descarga, con extracción de olores integrada



Imagen de ejemplo



### Aplicaciones

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma de 12 cm con conexión para la extracción de olores con recirculación de aire
- Para la extracción directa de olores de inodoros cerámicos
- Para la introducción de pastillas activas para la cisterna sin cloro ni componentes oxidantes

### Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas
- Unidad de extracción de olores con sistema de filtrado integrada en la cisterna empotrada
- Unidad de extracción montable sin herramientas
- Indicador LED para el cambio de filtro
- Neutralización de olores con filtro de carbón activo
- Tecla para activar y desactivar la unidad de extracción de olores
- Desconexión automática de la unidad de extracción de olores tras 10 min
- Filtro de carbón activo reemplazable sin herramientas
- Introducción de pastillas activas para la cisterna introducibles sin herramientas

### Información técnica

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Clase de protección     | III      |
| Grado de protección     | IPX4     |
| Tensión nominal         | 230 V CA |
| Frecuencia de red       | 50 Hz    |
| Tensión de servicio     | 12 V CC  |
| Potencia de entrada     | 3 W      |
| Fuerza de accionamiento | < 20 N   |

### Volumen de suministro

- Marco de fijación con mecanismo giratorio
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Tapa de protección
- Unidad de extracción con ventilador radial
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Cable de conexión con enchufe
- Filtro de carbón activo serie 1
- Receptáculo para pastilla activa para la cisterna
- Tapón para tubo guía

| N.º de art.  | Color / superficie   | Material | B       | H       | T      |
|--------------|--|----------|---------|---------|--------|
| 115.600.KQ.1 | Placa: blanco alpino<br>Pulsadores : aluminio cepillado              | Plástico | 26.6 cm | 18.2 cm | 2.2 cm |
| 115.600.KR.1 | Placa: negro alto brillo RAL 9005<br>Pulsadores : aluminio cepillado | Plástico | 26.6 cm | 18.2 cm | 2.2 cm |
| 115.600.SI.1 | Placa: blanco<br>Pulsadores : aluminio cepillado                     | Vidrio   | 26.6 cm | 18.2 cm | 2.2 cm |
| 115.600.SJ.1 | Placa: negro<br>Pulsadores : aluminio cepillado                      | Vidrio   | 26.6 cm | 18.2 cm | 2.2 cm |
| 115.600.SQ.1 | Placa: umbra<br>Pulsadores : aluminio cepillado                      | Vidrio   | 26.6 cm | 18.2 cm | 2.2 cm |



- Medidas de las pastillas compatibles:
- En forma de cubo, deben tener una longitud de arista máxima de 35 mm
- En forma de discos cilíndricos, un diámetro máximo de 48 mm y una altura máxima de 20 mm
- En forma rectangulares, un tamaño máximo de 35 x 25 x 65 mm